



## Egyenes csiszoló, Típus: 722320



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722320
GTIN	4014586879451
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
- Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
- A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
- Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.
- Robusztus egyenes csiszoló, csökkentett fordulatszámmal.
- Rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas.
- POWERtronik fordulatszám-stabilizálással és túlterhelés elleni védelemmel.

#### Tartalom:

Szorítópatron  $\varnothing$  6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

#### Figyelem:

Az egyenes csiszolók max.  $\varnothing$  12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

### Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Gyártó jelölése	GSZ8-90PEL
Kábelhossz	4 m

Súly	1,8 kg
Teljesítményfelvétel	710 W
Fordulatszám-tartomány	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------