

Acéllemez szerszámoszláda, Típus: 3/430**Rendelési adatok**

Rendelés száma	693460 3/430
GTIN	2050001021731
Árucikk kategória	66K

Leírás**Kivitel:**

Lakattal zárható (085830 sz.-tól). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.
0,6 mm acéllemezből.

Szín:

Láda minden oldalon kék porszórt bevonattal.

Műszaki leírás

Súly	3,3 kg
Külső méret szélesség	200 mm
Külső méret hossz	430 mm
Kivitel	3 darabos
Külső méret magasság	150 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Hengerzár készlet4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Precíziós hengerzár magas kengyellelmegosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Hengerzár, standard minőségegyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40