

Tartalék szerszámbetét, Típus: 690



Rendelési adatok

Rendelés száma	693475 690
GTIN	8716736002240
Árucikk kategória	66K

Leírás

Szín:

RAL 7001 ezüstszürke **porszórt bevonattal.**

Betét hossza: 660 mm

Betétszélesség: 170 mm

Betét magassága: 50 mm

Műszaki leírás

Betét hossza	660 mm
Betétszélesség	170 mm
Betét magassága	50 mm
Termék fajtája	Tárolódoboz

Tartozék

Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
	085865 40

Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm

Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Hengerzár, standard minőségyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzár magas kengyellel megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50