



Egyenes csiszoló, Típus: 722322



Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722322
GTIN	4014586880501
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Különösen kézre álló egyenes csiszoló.**
- **Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.**
- **Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.**
- **A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.**
- **Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.**

FEIN **ErgoGrip**-pel a fáradtságmentes munkavégzéshez az ergonomikus kialakítású markolatnak köszönhetően.

Univerzális egyenes csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz. A karcsú, kézre álló nyak lehetővé teszi a belső csiszolást.

Nagy teljesítményű, kézre álló egyenes csiszoló **rövid orsónyakkal**. Félig telepített használatra is alkalmas.

- **Rendkívül nagy teljesítményű FEIN ErgoGrip egyenes csiszoló.**
- **Nagy benyúlási mélység, nyakcsapágy hossza: 173 mm.**
- **POWERtronik fordulatszám-stabilizálással és túlterhelés elleni védelemmel.**
- **Hosszú orsónyakkal.**

Tartalom:

Szorítópatron Ø 8 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. Ø 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Súly	2,1 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Teljesítményfelvétel	1010 W
Kábelhossz	4 m
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Gyártó jelölése	GSZ11-320PERL
Fordulatszám-tartomány	9500 - 32500 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	8 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 8 mm	077268 8
--	----------