



Akkumulátoros körfűrész, Típus: M12CCS44



Rendelési adatok

Rendelés száma	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Erőteljes FUEL™ akkus körfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.

- Kompakt, ergonomikus formatervezés gomb fogantyúval.
- Integrált elszívó csomagtartó rendszer csatlakoztatásához.
- Mély- és gérvágások 50°-ig.
- Robusztus magnézium védőburkolat, lengőburkolat és alaplemez.

Tartalom:

Töltőkészülék, hatszögkulcs, 18 fogú keményfém fűrészlap, párhuzamos ütköző és szállítókosár (HD-Box).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál. Hozzávaló körfűrész tárcsát a 078212 sz. 18 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Fűrészlap Ø	140 mm
Maximális fordulatszám	3600 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	12 V

Maximális vágásmélység 90°	44 mm
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Súly	2,7 kg
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Gyártó jelölése	M12CCS44-402C
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Kivitel	Kézi körfűrész
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
HM fűrészlap Típus 18	078212 18