


**„Robust” acéllemez szerszámosláda, Típus: 5/430****Rendelési adatok**

Rendelés száma	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Árucikk kategória	66K

**Leírás****Kivitel:**

Lakattal zárható (085830 sz.-tól). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.

**Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.**

**Szín:**

Láda minden oldalon kék porszórt bevonattal.

**Műszaki leírás**

Külső méret szélesség	200 mm
Külső méret magasság	200 mm
Súly	5,3 kg
Kivitel	5 darabos
Külső méret hossz	430 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

**Tartozék**

Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Hengerzár, standard minőségegyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Precíziós hengerzár magas kengyellelmegosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Precíziós hengerzár megosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50