



Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 29 darabos, Típus: S



Rendelési adatok

Rendelés száma	634120 S
GTIN	4013288173928
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M10 menettel.

Phillips és Pozidriv csavarokhoz M2 – M6 menettel és belső Torx® csavarokhoz M3,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

635295 sz. irányváltós kerepes hajtószár.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db

8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

6-szög bitek: 5 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bitek Phillips-hez: 3 db 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Pozidriv bitek: 2 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

BITS Torx®-hoz: 6 db 675340 sz. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 200 mm

Wobble toldószár: 1 db 76 mm

Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 3/8 col négyszög – 1/4 col hatszög bit befogó

Kerepes hajtósár (P méret): 1 db 635290 sz. áttolható négyszög
Kerepes hajtósár (S méret): 1 db 635295 sz. irányváltós racsnival
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Műszaki leírás

Tartalom (db)	29
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Gyártó jelölése	8100 SB 8
Csomagolás	Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz	262 mm
Szélesség	120 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX27	675340 TX27
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25

Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 8 mm	675240 8
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675310 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40	675340 TX40
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635295