



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 12 V, Típus: M12TLED



Rendelési adatok

Rendelés száma	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel. Kézi lámpák állítható LED-es lámpafejjel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Milwaukee 12 V akkumulátorok MB12.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M12TLED-0
Akkumulátor-feszültség	12 V
IP védettség osztály	IP 54
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	120 lm
Energiaellátás	Akkus
Billenési tartomány	0 - 90 fok
Terméknév attribútum	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC