



Szögtapintós mérőóra Tesatast, tapintókar hossza 12,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,1/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-es leolvasás.

TESA – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus monoblokk ház; nem-mágnesezhető. **Swiss Made.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyzög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,002/0,001 – Eltérési tartomány 2 µm, teljes eltérési tartomány 4 µm, mérésirány átfordulás tartomány 2 µm.

Műszaki leírás

Ház Ø	40 mm
Méréstartomány irányonként	0,1 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	3,5 µm
Mérőerő	0,15 N
Eltérési tartomány f_e	2,7 µm
Leolvasás	0,002 mm
Billenési tartomány	2×120 fok
Befogószár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	11,8 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436315 2R
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436315 1

Központosító tartó Típus	436512
HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436315 2