



Rubytast szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 12,5 mm rubingömbbel, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,1/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436254 0,1/40
GTIN	7630041110586
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-es leolvasás.

Rubingömbbel.

TESA – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus monoblokk ház; nem-mágnesezhető. **Swiss Made.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,002/0,001 – Eltérési tartomány 2 µm, teljes eltérési tartomány 4 µm, mérésirány átfordulás tartomány 2 µm.

Műszaki leírás

Ház Ø	40 mm
Méréstartomány irányonként	0,1 mm
Leolvasás	0,002 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	3,5 µm
Eltérési tartomány f_e	2,7 µm
Mérőerő	0,15 N
Billenési tartomány	2×120 fok
Befogószár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	11,8 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436315 2R
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436315 1

Központosító tartó Típus	436512
HM tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436315 2