



## Szögtapintós mérőóra Tesatast, tapintókar hossza 36,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,25/29mm



### Rendelési adatok

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 436225 0,25/29 |
| GTIN              | 7630041110470  |
| Árucikk kategória | 45A            |

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.**

**TESA** – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus monoblokk ház; nem-mágnesezhető. **Swiss Made.**

#### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

#### Tartalom:

Befogócsap Ø 8 mm.

#### Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

#### Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

#### Figyelem:

**További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01** – Eltérési tartomány 10µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

## Műszaki leírás

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ház Ø                                 | 29 mm                |
| Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$   | 13 µm                |
| Leolvasás                             | 0,01 mm              |
| Eltérési tartomány $f_e$              | 10 µm                |
| Mérőerő                               | 0,06 N               |
| Méréstartomány irányonként            | 0,25 mm              |
| Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$ | 3 µm                 |
| Billenési tartomány                   | 2×120 fok            |
| Befogózár Ø h6                        | 8 mm                 |
| Tapintókar hossza                     | 36,53 mm             |
| Mérőóra Ø                             | 2 mm                 |
| Szabvány                              | DIN 2270             |
| Méréstechnika                         | analóg               |
| Csomagolás                            | Stabil doboz         |
| Kalibrálás                            | C5                   |
| Termék fajtája                        | Lever dial indicator |

## Szolgáltatások

|   |               |
|---|---------------|
| KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG       | 023330 ANALOG |
| DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023340 ANALOG |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz                   | 436510    |
| HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 1 mm  | 436317 1  |
| HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 2R mm | 436317 2R |

|  |            |
|--|------------|
| HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 2 mm | 436317 2   |
| Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm             | 359680 120 |
| Központosító tartó Típus                             | 436512     |