



## Szögtapintós mérőóra Tesast, tapintókar hossza 36,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,25/38mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.**

**TESA** – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus monoblokk ház; nem-mágnesezhető. **Swiss Made.**

#### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

#### Tartalom:

Befogócsap Ø 8 mm.

#### Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

#### Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

#### Figyelem:

**További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01** – Eltérési tartomány 10µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

## Műszaki leírás

Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	3 µm
Mérőerő	0,06 N
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	13 µm
Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Eltérési tartomány $f_e$	10 µm
Ház Ø	38 mm
Leolvasás	0,01 mm
Billenési tartomány	2×120 fok
Befogósár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	36,53 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436317 1
HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436317 2R
HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436317 2

