



## Rögzítő fogó PLUS állítható alsó pofával, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	708901 250
GTIN	3662424019838
Árucikk kategória	73R

### Leírás

#### Kivitel:

Egyszerűen és biztonságosan használható. Kényelmesen és gyorsan nyitható az alsó száron lévő **kioldó gombnak** köszönhetően. Nagy szorítófelület és nagy szorítási mélység, 5 fokozatú gyorsállítás és finombeállítás. Alsó pofa nagy kimélyítéssel U- és szögprofilok, csövek, stb. szorításához. Fogazott szorítópofák és különösen stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

#### Felhasználás:

Profilok, lapos anyagok és csövek biztonságos rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.

#### Alapanyag:

Szorítópofák króm-molibdén-vanádium acélból; süllyesztékben kovácsolt.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Pofahossz	60 mm
Befogható szöganyag	50 mm
Befogható hengeres anyag	110 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó