

AEG

Orrfűrész, Típus: US1300XE



Rendelési adatok

Rendelés száma	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 1300 W **AEG orrfűrész**, ideális fához, műanyagokhoz, fém csövekhez és profilokhoz.

Tartalom:

Szállítókoszár, fűrészlap.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	18,5 m/s ²
Gyártó jelölése	US1300XE
Különlegesség	FIXTEC
Löketszám	0 - 2800 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	1300 W
Lökethossz	30 mm
Súly	3,8 kg
Csomagolás	Szállítókoszár
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM