



Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 17-20mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 428830 17-20 |
| GTIN | 7630041117004 |
| Árucikk kategória | 45A |

Leírás

Kivitel:

3 pontos digitális furatmikrométer furatok **nagy pontosságú méréséhez**, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű **billentési hiba**). Önközpontosító és önbeálló. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott **CAPA μ -mérőrendszer**. Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkábel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Méréstartomány | 17 - 20 mm |
| Méret a | 3,5 mm |
| Standard mérésmélység | 72 mm |
| Mérésmélység maximális hosszabbítóval | 1593 mm |
| Hibahatár | 0,004 mm |
| Leolvasás | 0,001 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| IP védettségi osztály | IP 54 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | DIN 863 |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Kalibrálás | B6 |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm | 022500 20 |
| DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm | 022510 200 |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/150 | 428802 2/150 |
| Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/500 | 428802 2/500 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 19 mm | 484030 19 |