

**CARTEC****Menetes forgó szem, Menet Ø: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086486 M16
GTIN	8013429800054
Árucikk kategória	08Y

**Leírás****Kivitel:**

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, **DGUV szerint tanúsított, 4-es biztonsági tényező** minden irányba.

**Figyelem:**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

Teherbírás WLL SF 4:1: 1,12 t

Rögzítő szélessége a csapszegnél A: 30 mm

Szem szélessége B: 13 mm

Méret C: 46 mm

Csap Ø D: 38 mm

Méret E: 50 mm

**Műszaki leírás**

Méret E	50 mm
Méret C	46 mm
Szem szélessége B	13 mm

## Adatlap

Rögzítő szélessége a csapszegeknél A	30 mm
Csap Ø D	38 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	1,12 t
Magasság H	105 mm
Menet Ø	M16×20
Termék fajtája	Menetes forgó szem