



## Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630370
GTIN	3148519320435
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8. Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M3 – M5 menettel és belső Torx®-hoz M3 – M8 menettel.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek külső hatszöghöz: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db 3; 4; 5; 6; 7 mm méret

Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 1; 2; 3 méret

Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db 1; 2; 3 méret

Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm méret

Bit pengetartó: 1 db 1/4 col négyszög betét – bit befogó 1/4 col

Toldószár: 1 db E 6,3 bit szár – 1/4 col négyszög

Nyeles hajtószár: 1 db

Hosszabbító: 2 db 55; 100 mm méret

Kardáncsukló: 1 db

Kerepes hajtószár: 1 db

Tárolás: Műanyag doboz

**Műszaki leírás**

Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Tartalom (db)	38
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5,5 – 14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-7 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Hossz	152 mm
Szélesség	92 mm
Magasság	48 mm
Termék fajtája	Dugókulcs