

CARTEC**Menetes forgó szem, Menet Ø: M30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	086486 M30
GTIN	8013429800177
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, **DGUV szerint tanúsított, 4-es biztonsági tényező** minden irányba.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Teherbírás WLL SF 4:1: 5,3 t

Rögzítő szélessége a csapszegnél A: 45 mm

Szem szélessége B: 22 mm

Méret C: 65 mm

Csap Ø D: 75 mm

Méret E: 80 mm

Műszaki leírás

Szem szélessége B	22 mm
Csap Ø D	75 mm
Rögzítő szélessége a csapszegnél A	45 mm

Méret E	80 mm
Méret C	65 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	5,3 t
Magasság H	165 mm
Menet Ø	M30×35
Termék fajtája	Menetes forgó szem