

CARTEC**Menetes forgó szem, Menet Ø: M24**

Rendelési adatok

Rendelés száma	086486 M24
GTIN	8013429800139
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, **DGUV szerint tanúsított, 4-es biztonsági tényező** minden irányba.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Teherbírás WLL SF 4:1: 3,15 t

Rögzítő szélessége a csapszegnél A: 40 mm

Szem szélessége B: 18 mm

Méret C: 70 mm

Csap Ø D: 58 mm

Méret E: 68 mm

Műszaki leírás

Csap Ø D	58 mm
Méret C	70 mm
Rögzítő szélessége a csapszegnél A	40 mm

Szem szélessége B	18 mm
Méret E	68 mm
Magasság H	153 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	3,15 t
Menet Ø	M24×30
Termék fajtája	Menetes forgó szem