

CARTEC**Menetes forgó szem, Menet Ø: M20**

Rendelési adatok

Rendelés száma	086486 M20
GTIN	8013429800092
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, **DGUV szerint tanúsított, 4-es biztonsági tényező** minden irányba.

Figyelem:**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

Teherbírás WLL SF 4:1: 2 t

Rögzítő szélessége a csapszegnél A: 34 mm

Szem szélessége B: 16 mm

Méret C: 57 mm

Csap Ø D: 50 mm

Méret E: 61 mm

Műszaki leírás

Csap Ø D	50 mm
Méret E	61 mm
Rögzítő szélessége a csapszegnél A	34 mm

Szem szélessége B	16 mm
Méret C	57 mm
Magasság H	131 mm
Teherbírás WLL SF 4:1	2 t
Menet Ø	M20×30
Termék fajtája	Menetes forgó szem