


**T idom belső/belső/belső, Csatlakozás: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

T-idom, belső/belső/belső, G 3/8, 17-es kulcsnyílás, üzemi nyomás max. 60 bar, üzemi hőmérséklet max. 150 °C, matt sárgaréz.

Műszaki leírás

Belső menetes csatlakozó	3/8 coll
Gyártó jelölése	254.35
Ø	11 mm
Maximális üzemi nyomás	60 bar
Alapanyag	Sárgaréz
Termék fajtája	Csatlakozó