

**Garant****Kisméretű turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: M0311****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546840 M0311
GTIN	4045197726452
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.  
Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	3 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Alak	M0311
Alak leírása	Hegyes kúp
Teljes hossz	40 mm

Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	11 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		