

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 1500/S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkasztal **oldallemezzel**, sorban felállítható.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmerevítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Mélység	750 mm
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen

Teherbírás tartós terhelés esetén	250 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Szélesség	1500 mm
Súly	105 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Max. teherbírás	250 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	720 - 1200 mm
Emelési sebesség	38 mm/s
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal