


Garant**Oldalsó perforált lemezek 2 darabos, Típus: 750****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920360 750
GTIN	4062406120795
Árucikk kategória	91S

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemezből hajlítva, □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

A könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomásokra történő oldalsó rögzítéshez. A perforált lemezeket belül a keresztmervítőre kell csavarozni. 2 darabos készlet.

Alkalmazható:

Könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomások, 920301 – 920338 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 146 mm

Szélesség: 536 mm

Mélység: 73 mm

Súly: 0,6 kg

Műszaki leírás

Magasság	146 mm
Súly	0,6 kg

Szélesség	536 mm
Mélység	73 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Oldalburkolat