

Garant**Kisméretű turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: AS0210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546840 AS0210
GTIN	4045197726407
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. Keményfém turbómaró, szár \varnothing 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Alak	AS0210
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fej \varnothing	2 mm
Teljes hossz	40 mm

Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	10 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		