

**Csapos köszörűkő finom, SiC, Típus: KE1632****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551780 KE1632
GTIN	4027497555000
Árucikk kategória	56L

**Leírás****Kivitel:**

**A LUKAS csapos köszörűkövek** (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A LUKAS csapos köszörűköveket univerzálisan **élekhez és a felületcsiszoláshoz** méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.

Kerámia kötésű **SiC** csapos köszörűkövek, 80-as szemcse (finom), erős önélező hatással és nyílt pórusú szerkezettel a jobb forgácselvezetés érdekében. Szár Ø 6 mm. Szárhossz 40 mm.

**Felhasználás:**

**Alumínium ötvözetek és lág anyagok (színesfémek)** megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 25–40 m/s.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	finom
Fej Ø	16 mm

## Adatlap

Szárhossz	40 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	32 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	SiC
Termék fajtája	Csapos köszörűkő