


Garant**Turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: G0618****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540440 G0618
GTIN	4045197725783
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Alak	G0618
Fej Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z FINE fogazás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		