

**HOLEX****Kúpvonócsap Mazak, A alak, furattal, Meredekkúphoz: 40M7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Homlokoldal síkesztergált.**

Tömített.

**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

**Figyelem:**

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra. Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	41,25 mm
Meredekkúphoz	40
Furat Ø	7 mm
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Fej Ø D <sub>1</sub>	18,79 mm
Menet M	M16
Váll Ø D	21,8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	CAT
Termék fajtája	Kúpvonócsap