

**Garant****Tolómérő, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	410100 300
GTIN	4062406122157
Árucikk kategória	40Z

**Leírás****Kivitel:**

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Finom, kontrasztos skálázás.

Felső rögzítő csavar.

Ergonómiailag optimalizált tolóka.

Leppelt mérőfelületek. Mélységmérő nélkül.

**Opcionális tartozék:**

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

**Műszaki leírás**

Osztás	1/128 coll
Osztás	1/20 mm
Csomagolás	Tok
Leolvasás	0,05 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	64 mm
Kalibrálás	A1
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm

Rögzítés	Felső rögzítőcsavar
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300