


**Garant****Precíziós furatmikrokátor, Mérestartomány: 35-60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós két ponton mérő készülék rugózó központosító tányérral. **Könnyű**, stabil kivitel **szénszálas műanyag elemekkel**, ezáltal csekély **hőtágulás** és nagyobb **korrózióvédelem**. A műszertartón lévő kézvédő csökkenti a hőmérsékleti befolyást. A mérőcsap útjának precíz, könnyen járó továbbítása ívszegmensen. Fix mérőcsapokon keresztül edzett acélgolyókkal különböző Ø-re beállítható.

**Kivitel reklámszöveg:**

- **Könnyű, stabil kivitel szénszálas műanyag (CFK) elemekkel.**
- **Csekély hőtágulás.**
- **Jobb korrózióvédelem.**

**Felhasználás:**

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

**Tartalom:**

Furatmikrokátor kompletten fa dobozban (mérőóra nélkül).

**Opcionális tartozék:**

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Figyelem:**

Finomkijelzők használata esetén a 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység	178 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	1 $\mu$ m
Mérőtárcsák száma	3
Mérőcsapok száma	6
Méréstartomány	35 - 60 mm
Központosító tányér szélessége	28 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 60 mm	023210 60

## Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finom mérőóraütésvédett Méréstartomány / ház $\varnothing$ 1/58 mm	433090 1/58
Mérőóraütésvédett Méréstartomány / ház $\varnothing$ 10/58 mm	432110 10/58
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90