

**Mahr**

## Digitális kengyeles mikrométer tolóorsóval, adatkimenettel, Méréstartomány: 25-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Árucikk kategória	43A

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

#### Leírás:

- **A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**

#### Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

### Műszaki leírás

Hibahatár	2 µm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	B2
Orsó Ø	6,5 mm
Orsóemelkedés	5 mm
Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,00005 coll
LCD kijelző számmagassága	10 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2	498941 USB2
Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus D2	498941 D2