

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer tolóorsóval, i-wi, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Leírás:

- **A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	5 mm
---------------	------

Orsó Ø	6,5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,00005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
LCD kijelző számmagassága	10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	25 - 50 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
---	--------------