

Mahr

Digitális kengyeles mikrométer tolóorsóval, adatkimenettel, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Leírás:

- **A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

Kalibrálás	B1
Orsóemelkedés	5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Orsó Ø	6,5 mm
Leolvasás	0,00005 coll
Méréstartomány	0 - 25 mm
LCD kijelző számmagassága	10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2	498941 USB2
Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus D2	498941 D2