

Garant**Furatmikrokátor készlet, Méréstartomány: 18-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Precíziós két ponton mérő készülék rugózó központosító tányérral. **Könnyű**, stabil kivitel **szénszálas műanyag elemekkel**, ezáltal csekély **hőtágulás** és nagyobb **korrózióvédelem**. A műszertartón lévő kézvédő csökkenti a hőmérsékleti befolyást. A mérőcsap útjának precíz, könnyen járó továbbítása ívszegmensen. Fix mérőcsapokon keresztül edzett acélgolyókkal különböző Ø-re beállítható.

Kivitel reklámszöveg:

- **Könnyű, stabil kivitel szénszálas műanyag (CFK) elemekkel.**
- **Csekély hőtágulás.**
- **Jobb korrózióvédelem.**

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

2 db 435190 sz. furatmikrokátor hosszabbítókkal és mérőgyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén a 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.

Műszaki leírás

Mérőtárcsák száma	5
Mérésmélység	146 - 178 mm
Mérőcsapok száma	20
Méréstartomány	18 - 150 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	1 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S9
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Precíziós furatmikrokátor Méréstartomány 18-35 mm	435190 18-35
Mérőóraütésvédett Méréstartomány / ház Ø 10/58 mm	432110 10/58
Precíziós furatmikrokátor Méréstartomány 50-150 mm	435190 50-150
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finom mérőóraütésvédett Méréstartomány / ház Ø 1/58 mm	433090 1/58