




## Csapos köszörűkő készlet finom, AW-CER, Csapos köszörűkövek száma: 15



### Rendelési adatok

Rendelés száma	550305 15
GTIN	4007220947616
Árucikk kategória	55E

### Leírás

#### Kivitel:

Csapos köszörűkő **kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund** lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).

Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

#### Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a **titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek**, valamint **edzett acél** felületi megmunkálásához.

Ajánlott forgácsolási sebesség 30 – 50 m/s.

#### Tartalom:

1-1 csapos köszörűkő ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

### Műszaki leírás

Csapos köszörűkövek száma	15
Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	AW-CER
Szár Ø	3 mm
Szárhossz	30 mm
Termék fajtája	Csapos köszörűkő