

Garant**Csiszolókupak (CER), 80-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 0511G****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553035 0511G |
| GTIN | 4062406120474 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupákat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupákat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alak | G |
| Ajánlott fordulatszám | 40000 min ⁻¹ |
| Csiszolókupak Ø | 5 mm |
| Csiszolókupak hossz | 11 mm |

| | |
|----------------------|---------------|
| Szemcsézet | 80 |
| Terméknév attribútum | 80-as szemcse |
| Termék fajtája | Csiszolókupak |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |