

Garant GRIDLINE

Kihúzható polc 200 kg, 26×24G, Beépítési magasság: 75mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931186 75
GTIN	4062406122966
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Kihúzható polclap, **100%-ban kihúzható**. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

Alkalmazható:

Kiszolgáló szekrény 30×28G.

Tartalom:

Kihúzható polclap teljesen 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos mélység	600 mm
Hasznos mélység G-ben	24
Súly	13,8 kg
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
egyenkénti fiókkioldással	nem

Beépítési magasság	75 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Kihúzható polc