

Garant GRIDLINE

**Kihúzható polc 200 kg, 56×24G, Beépítési magasság: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931376 75
GTIN	4062406123116
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Kihúzható polclap, **100%-ban kihúzható**. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

**Tartalom:**

Kihúzható polclap teljesen 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

**Műszaki leírás**

Hasznos szélesség G-ben	56
Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos mélység	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	56×24
Hasznos szélesség	1400 mm
Súly	23,35 kg
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Beépítési magasság	75 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	56×24G
Termék fajtája	Kihúzható polc