

Garant**Csiszolókupak (Speciális korund), 150-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1015C**

Rendelési adatok

Rendelés száma	553053 1015C
GTIN	4062406123512
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. **Speciális korund (A)** fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszoló kupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszoló kupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszoló kupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Csiszolókupak hossz	15 mm
Ajánlott fordulatszám	20000 min ⁻¹
Csiszolókupak Ø	10 mm

Alak	C
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcsézet	150
Terméknév attribútum	150-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		