

**Garant**

**Csiszolókupak (Speciális korund), 320-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1626C**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	553056 1626C
GTIN	4062406123840
Árucikk kategória	51E

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. **Speciális korund (A)** fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

### Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetők** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

### Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

## Műszaki leírás

Csiszolókupak hossz	26 mm
Alak	C
Csiszolókupak Ø	16 mm

Ajánlott fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcsézet	320
Terméknév attribútum	320-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		