

Garant**Csiszolókupak tartó, Fej Ø, fejhossz, alak: 1015G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553100 1015G
GTIN	4062406123864
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035 – 553328 sz. csiszolókupakok.

Műszaki leírás

Fej Ø	10 mm
Maximális fordulatszám	45000 min ⁻¹
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	15 mm
Termék fajtája	Csiszolókupak tartó