

Garant**Csiszolókupak tartó, Fej Ø, fejhossz, alak: 1015A****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553100 1015A |
| GTIN | 4062406123871 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035 – 553328 sz. csiszolókupakok.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Fej Ø | 10 mm |
| Maximális fordulatszám | 45000 min ⁻¹ |
| Szár Ø | 3 mm |
| Fejhossz | 15 mm |
| Termék fajtája | Csiszolókupak tartó |