


Garant**Lamellás csiszoló (CER), 120-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554170 20X20 |
| GTIN | 4062406123918 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszoló lamellák **kerámia szemcsével (CER)** szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Szár Ø | 6 mm |
| Ajánlott fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Fejszélesség | 20 mm |
| Fej Ø | 20 mm |
| Szemcsézet | 120 |
| Maximális fordulatszám | 38200 min ⁻¹ |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Terméknév attribútum | 120-as szemcse |
| Termék fajtája | Lamellás csiszoló |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | feltételelesen alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |