

Garant GRIDLINE

**Veszélyes munkaállomás asztal, Szélesség: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	981120 1500
GTIN	4062406121075
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

GridLine Vario munkapad, mely állítható magasságú láb részekből, acéllemez rakodópocokból és hátfalból, valamint oldalburkolatból áll négyzög perforálással. Eterlux munkalap, 50 mm vastag, kopásálló, olajnak, zsírnak, enyhe savaknak és lúgoknak ellenáll.

Mélység = 750 mm

**Szín:**

Láb rész manuális magasságállítással, rakodópocok és hátfal RAL 7035 világosszürke, oldalburkolat RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Magasságállítási tartomány	950 - 1100 mm
Szélesség	1500 mm
Mélység	750 mm
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	950-1100 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus

Hoffmann perforált fal osztás	9x9
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Veszélyes anyag munkaállomás