


3M**Durva tisztítótárcsa (SiC), CG-DC, Tárcsa Ø: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555938 100
GTIN	53134375455119
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.

Nagy leválasztás univerzális tisztítási munkákhoz.

Felhasználás:

Radiális felhasználás flexibilis tengelyeken és egyenes csiszolókon. Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Műszaki leírás

Furat Ø	13 mm
Ajánlott fordulatszám	6000 min ⁻¹
Tárcsa Ø	100 mm
Vastagság	15 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Keménységi fok	kemény
Finomsági fok	extra durva
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	CG-DC
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó tüske Befogható tárcsák száma 1-2	556380 1-2
---	------------

Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1

556380 1