

**3M****Tisztítótárcsa (A), BF-DC, Tárcsa Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555942 150
GTIN	50048011641459
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.

**Nagy csiszolási teljesítmény finom finissel.****Felhasználás:**

**Radiális felhasználás** flexibilis tengelyeken és egyenes csiszolókon. Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

**Műszaki leírás**

Furat Ø	13 mm
Tárcsa Ø	150 mm
Ajánlott fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Vastagság	15 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Keménységi fok	lágý
Finomsági fok	közepes
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	BF-DC
Termék fajtája	Durva tisztító vliés

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1

556380 1

Felfogó túske Befogható tárcsák száma 1-2

556380 1-2