

Garant**Finombeállító orsó készlet Ø 86 – 302 mm, Csatlakozás: HW63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Teljes finombeállítású kiesztergáló készlet **Ø 86 - 302 mm-hez**, 237571 sz. kiesztergáló fejjel, váltólapka tartóval és tartozékokkal kofferben. A 237573 242-402 sz. váltólapka tartóval **Ø 402 mm-ig bővíthető.**

Beállítási pontosság 0,01mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

Felhasználás:

Váltólapka tartóhoz a hozzávaló CC..09T3.. típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237571 HW63

1-1 váltólapka tartó: 237573 86-138 sz. 86– 138 Ø-höz

237573 136-220 sz. 136– 220 Ø-höz

237573 188-302 sz. 188– 302 Ø-höz

1-1 megtámasztás: 237574 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz

237574 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz

1-1 nyomólap: 237575 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz

237575 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz

1 váltólapka: 260058 sz. CU7010 (CC.. 09T3-at használjon)

Alkatrész:

219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237697 és 237698 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

Csatlakozás	HW63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Nyomólap136 - 402 mm Ø-höz Típus 136 mm	237575 136
MegtámasztásØ 86 - 138 mm Típus 136 mm	237574 136
Nyomólap136 - 402 mm Ø-höz Típus 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Minőség CU7010	260058 CU7010
Váltólapka tartó, kiesztergálási tartományØ 242 – 402 mm Típus 136-220	237573 136-220
Kiesztergáló fejØ 86 – 402 mm Csatlakozás HW63	237571 HW63
MegtámasztásØ 86 - 138 mm Típus 86 mm	237574 86
Váltólapka tartó, kiesztergálási tartományØ 242 – 402 mm Típus 86-138	237573 86-138
Váltólapka tartó, kiesztergálási tartományØ 242 – 402 mm Típus 188-302	237573 188-302
Finombeállító orsó készletØ 86 – 302 mm Csatlakozás 1	237570 1