

SWISS TOOLS

Esztergakés balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 63/12HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Szár Ø	63 mm
Pótalkatrészek	S01
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	80 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Esztergakés