

SWISS TOOLS

**Esztergakés balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/11HPmm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 320031 63/11HP |
| GTIN              | 2050002004696  |
| Árucikk kategória | 36D            |

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Pótalkatrészek                           | S05         |
| Szár Ø                                   | 63 mm       |
| A-méret kinyúlási hossz                  | 70 mm       |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| Tengelyek csúcstávolsága f               | 45 mm       |
| Hozzávaló váltólapka                     | DC.. 11T3.. |
| Befogó                                   | HSK-T       |
| Felhasználás módja                       | balra       |
| Befogó szabvány                          | ISO 12164-3 |
| belső hűtés                              | igen        |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Szár típusa    | Üreges szárú kúp |
| Termék fajtája | Esztergakés      |