

SWISS TOOLS

**Esztergakés jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/11HPmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
Szár Ø	63 mm
Pótalkatrészek	S05
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen

Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Esztergakés